



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ● ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ● |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Име на продукта                    | ICS                                 |
| Тип                                | Въртящ се Колело с Пълно заключване |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела        |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 100 kg                              |
| Електропроводим                    | Не                                  |
| Неръждаемост                       | Да                                  |
| Статичен Товароносимост            | 200 kg                              |
| Температурен диапазон (минимален)  | -10 °C                              |
| Температурен диапазон (максимален) | 40 °C                               |
| Обща височина                      | 166 mm                              |
| Общо тегло                         | 0.72 kg                             |

## ВИЛКА

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Материал на корпуса         | Полиамид        |
| Форма Вилица                | Тънък           |
| Въртящ се лагер             | Щифт, завъртане |
| Изместване                  | 38 mm           |
| Интерференция при завъртане | 259 mm          |

## КОЛЕЛО

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Материал на тялото    | Полипропилен                              |
| Материал на резбата   | Термопластичен каучук                     |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран |
| Предпазители за резби | Интегрирана нишка                         |
| Диаметър              | 125 mm                                    |
| Ширина на Резба       | 32 mm                                     |
| Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач A                              |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Тип на фитинга                            | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                        | 95 mm             |
| Ширина на плаката                         | 70 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 75 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 50 mm             |
| Диаметър на отвора на плаката             | 11 mm             |

## Product Drawings

