

NOVATECH

FTP200X75-Ø25 HL75

EAN 4031582428827



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Fonte
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	200 mm
Largeur du Bandage	75 mm
Diamètre du trou de l'Axe	25 mm
Longueur de moyeu	75 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Type de boîtier	Roue
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	7,988 kg

NOVATECH

FTP200X75-Ø25 HL75

EAN 4031582428827



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

