

# PURETECH

DIK 125X32-Ø8,1

EAN 4031582070163  
Номер заказа 00000162



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ○ ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Название продукта                  | Puretech                   |
| Стандартный                        | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 100 kg                     |
| Грузоподъемность статическая       | 200 kg                     |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                     |
| Диапазон температур (максимальный) | 85 °C                      |
| Общий вес                          | 0,614 kg                   |

## КОЛЕСО

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Материал корпуса        | Листовая сталь            |
| Материал протектора     | Литая резина, без следов  |
| Подшипник               | Кронусный шарикоподшипник |
| Цвет Колесо             | Пассивированный голубым   |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы          |
| Диаметр                 | 125 mm                    |
| Ширина Протектор        | 32 mm                     |
| Диаметр отверстия Ось   | 8 mm                      |
| Длина хаба              | 36 mm                     |
| Ширина тела             | 32 mm                     |
| Твердость Протектор (A) | 80 Береговая A            |

# PURETECH

DIK 125X32-Ø8,1

EAN 4031582070163

Номер заказа 00000162



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

---

