

PURETECH

PVR 125x37-Ø12 HL44

EAN 4031582321265



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ● ○
Исчезновение	● ● ● ○ ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Puretech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	100 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	200 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общий вес	0,47 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Литая резина, черная
Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипник
Цвет Колесо	Черный графит (RAL9011)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	37 mm
Диаметр отверстия Ось	12 mm
Длина хаба	44 mm
Ширина тела	37 mm
Твердость Протектор (A)	80 Береговая A

PURETECH

PVR 125x37-Ø12 HL44

EAN 4031582321265

Номер заказа 00030955
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

