INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

DURATECH

UOP200x50-Ø20

EAN 4031582323528



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	200 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20.1 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D

PERFORMANCE

Performance du rouleau	●●●●●
Bruit de mouvement	●●●○○
Attrition	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	800 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	1600 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids global	1.01 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

UOP200x50-Ø20

EAN 4031582323528

Numéro de commande 00002304

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH