

BASETECH

POR 108x36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320794



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-------------------|-------------|
| Rolprestaties | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ● ○ |
| Verloop | ● ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam | Basetech |
| Type | Wiel |
| Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 160 kg |
| Elektrisch geleidend | Nee |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch Draagvermogen | 320 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totaal gewicht | 0,15 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Wielkern materiaal | Polypropyleen |
| Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
| Lager | Rollager |
| Kleur Wiel | Grafietzwart (RAL9011) |
| Afdekkapjes | Zonder afdekkapjes |
| Diameter | 108 mm |
| Breedte Loopvlak | 36 mm |
| Asgatdiameter | 12 mm |
| Naaflengte | 44,4 mm |
| Breedte wielkern | 36 mm |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 65 Shore D |

BASETECH

POR 108x36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320794

Bestelnummer 00030953
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

