

# AGILA

2477PJP075P40

EAN 4031582050431

Numéro de commande 00004470



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●●●

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila                              |
| Type                            | Roulette pivotante à blocage total |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils    |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 75 kg                              |
| Capacité de charge statique     | 150 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                              |
| Hauteur                         | 100 mm                             |
| Largeur totale                  | 43 mm                              |
| Poids                           | 0,341 kg                           |

## ROUE

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Corps de roue            | Polypropylène                   |
| Bandage                  | Caoutchouc thermoplastique      |
| Roulement                | Roulement à billes de précision |
| Couleur de la roue       | Gris argenté (RAL7001)          |
| Pare-fils                | Avec pare-fils                  |
| Diamètre                 | 75 mm                           |
| Largeur du bandage       | 25 mm                           |
| Largeur du corps de roue | 25 mm                           |
| Dureté du bandage (A)    | 87 Shore A                      |

## CHAPE

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, moyenne    |
| Forme de la chape       | Galbée                   |
| Pivot                   | Double rangée de billes, |
| Couleur                 | Zingué bleu              |
| Déport                  | 24 mm                    |
| Rayon d'encombrement    | 80 mm                    |
| Diamètre d'encombrement | 160 mm                   |
| Diamètre du dôme        | 43 mm                    |

## FIXATION

|  |                |
|--|----------------|
| Type de fixation                           | Platine carrée |
| Longueur de la platine                     | 60 mm          |
| Largeur de la platine                      | 60 mm          |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 38 mm          |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 48 mm          |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 38 mm          |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 48 mm          |
| Diamètre des trous de la platine           | 6,3 mm         |

# AGILA

2477PJP075P40

EAN 4031582050431

Numéro de commande 00004470



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

