

AGILA

2478DYK050P41-55

EAN 4031582344479

Numéro de commande 00028596



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Agila
Type de boîtier	Roulette fixe
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur d'électricité	✓
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Hauteur	69 mm
Largeur totale	35 mm
Poids	0,154 kg

ROUE

Corps de roue	Tôle d'acier
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité
Roulement	Roulement à billes conique
Couleur de la roue	Zingué bleu
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	19 mm
Largeur du corps de roue	19 mm
Dureté du bandage (A)	80 Shore A

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, moyenne
Forme de la chape	Galbée
Couleur	Zingué bleu
Diamètre du dôme	27 mm

FIXATION

Type de fixation	Platine carrée
Longueur de la platine	55 mm
Largeur de la platine	55 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	38,5 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	44 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	38,5 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	44 mm
Diamètre des trous de la platine	6,3 mm

AGILA

2478DYK050P41-55

EAN 4031582344479

Numéro de commande 00028596



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

