

ZETA

4688TOP125P63

EAN 4031582308310
Rendelési szám 00803613

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Zeta
Ház típusa	Fixvillás görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	700 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	560 kg
Statikus teherbírás	1400 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-30 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	164 mm
Teljes szélesség	117 mm
Összsúly	1,926 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapág	Precíziós golyóscsapág
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Természetes fehér
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	50 mm
Test szélessége	50 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D

VÁZ

Anyag	Acéllemez, nagyon nehéz
Villa alakja	Széles, Megerősített
Szín	Kék passzívált

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	137 mm
Talplemez szélessége	117 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	75 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	105 mm
Tengely furat átmérője	11 mm

ZETA

4688TOP125P63

EAN 4031582308310
Rendelési szám 00803613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

