

# KAPPA

9680FTP125P63 CL67

EAN 4031582314984

Objednávací číslo 00801452



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●●○

Hlučnost ●●●●○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●●○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu              | Kappa                        |
| Typ                         | Otočné Kolečko               |
| Norma                       | EN12533 – Heavy duty kolečka |
| Nosnost 4 km/h              | 660 kg                       |
| Nosnost 6 km/h              | 550 kg                       |
| Statická Nosnost            | 1100 kg                      |
| Rozsah teploty (minimální)  | -10 °C                       |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                        |
| Celková výška               | 170 mm                       |
| Stavební výška              | 110 mm                       |
| Celková hmotnost            | 5,242 kg                     |

## KOLO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu    | Litina                   |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Odlitý       |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko |
| Osa kola           | Šroub s maticí           |
| Barva Kola         | Medově žlutá (RAL1005)   |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdem     |
| Průměr             | 125 mm                   |
| Šířka Běhoun       | 50 mm                    |
| Šířka středu kola  | 50 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A                |
| Tvrdost Běhoun (D) | 42 Shore D               |

## UCHYCENÍ

|                 |  |
|-----------------|--|
| Materiál        | Litina nebo kovaná litina, těžká           |
| Tvar vidlice    | Široký, Vyztužené                          |
| Otočné ložisko  | Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové |
| Barva vidlice   | Pasivováno modrou                          |
| Vyosení         | 48 mm                                      |
| Poloměr otáčení | 112,5 mm                                   |
| Průměr otáčení  | 225 mm                                     |
|                 | ✓  |
| Poloměr otáčení | 111 mm                                     |

## MONTÁŽ

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení                    | Obdélníková destička |
| Délka plotny                    | 135 mm               |
| Šířka plotny                    | 110 mm               |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 75 mm                |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 80 mm                |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 75 mm                |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 105 mm               |
| Průměr otvoru plotny            | 11 mm                |

# KAPPA

9680FTP125P63 CL67

EAN 4031582314984  
Objednáací číslo 00801452



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

