STYLEA

5920UOI075S70-10X15 TFR

EAN 4031582385663

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Rayon d'encombrement	62 mm
Diamètre d'encombrement	124 mm
Diamètre du filetage	10 mm

ROUE

Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	8 mm

RACCORD

Diamètre de la tige	10 mm
Longueur de la tige	15 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Stylea
Capacité de charge à 3 km/h	50 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	100 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	88 mm
Largeur totale	54 mm
Poids	0.15 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH