


KAPPA LOAD

9651TOO200P63



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●●●

Buka u pokretu ●○○○○

Ishrana ●●●●●

otpornost na rdju ●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Naziv proizvoda | Kappa load |
| Tip | Okreni Tocak sa usmerena kocnica |
| Standard | EN12533 - Tockoviza teske terete |
| Nosivost na 4 km/h | 1200 kg |
| Nosivost na 6 km/h | 1000 kg |
| Statički Nosivost | 2400 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -40 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C |
| Sveukupna visina | 245 mm |
| Ukupna težina | 4,769 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo | poliamid težak |
| materijal omotaca | Identično sa telom Tocak |
| Nošenje | klizni lezaj |
| osovina | Završena sa navrtkom |
| stitnici omotaca | Bez stražara |
| Prečnik | 200 mm |
| Širina omotac | 50 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 75 Šor D |

KUCISTE

| | |
|-----------------|---|
| Materijal | Gvožđe ili gvožđe kovano, teško |
| oblik viljuska | siroko, Ojacano |
| okretni lezaj | kotrljajući lezaj sa kuglom dubokog rasta |
| ofset | 59 mm |
| okretni radijus | 159 mm |
| Otpor okretanju | 318 mm |
| | ✓ |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče | 135 mm |
| Širina ploče | 110 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm |
| Širina otvora ploče (Minimalno) | 75 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm |
| Prečnik otvora ploče | 11 mm |

KAPPA LOAD

9651TOO200P63



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

