

# AGILA TWIN

2970DYK075P30-10,3 offset-31,4 axle-M8

EAN 4031582340488



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ● ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Название продукта                  | Agila twin                 |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора  |
| Стандартный                        | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 100 kg                     |
| Электропроводящий                  | Да                         |
| Нержавеющая сталь                  | Нет                        |
| Грузоподъемность статическая       | 200 kg                     |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                     |
| Диапазон температур (максимальный) | 85 °C                      |
| Общая высота                       | 99 mm                      |
| Общая ширина                       | 71 mm                      |
| Общий вес                          | 0,71 kg                    |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Материал корпуса      | Стальной лист, средний      |
| Форма Вилы            | Кронштейн сдвоенного Колесо |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом           |
| Цвет                  | Пассивированный голубым     |
| Офсет (Смещение)      | 31,4 mm                     |
| Радиус поворота       | 72,5 mm                     |
| Поворотное соединение | 145 mm                      |
| Диаметр купола        | 65 mm                       |

## КОЛЕСО

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Материал корпуса        | Листовая сталь                         |
| Материал протектора     | Литая резина, черная, электропроводная |
| Подшипник               | Кронусный шарикоподшипник              |
| Цвет Колесо             | Пассивированный голубым                |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                       |
| Диаметр                 | 75 mm                                  |
| Ширина Протектор        | 25 mm                                  |
| Ширина тела             | 25 mm                                  |
| Твердость Протектор (A) | 80 Береговая A                         |

## ФИТИНГ

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Тип фитинга            | Отверстие под болт |
| Диаметр отверстия Болт | 10,3 mm            |

# AGILA TWIN

2970DYK075P30-10,3 offset-31,4 axle-M8

EAN 4031582340488

Номер заказа 00001726  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

