

DURATECH

MOP 150X80-Ø35 HL90

EAN 4031582320039

Numéro de commande 00830848



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polyamide, forte charge
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Blanc naturel
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	80 mm
Diamètre de l'alésage	35 mm
Longueur de moyeu	90 mm
Largeur du corps de roue	80 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D
Type de roulement	6207

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ○ ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Duratech
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	3600 kg
Capacité de charge à 6 km/h	3000 kg
Capacité de charge statique	6000 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	2,025 kg

DURATECH

MOP 150X80-Ø35 HL90

EAN 4031582320039

Numéro de commande 00830848



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

