PRODUCTINFORMATIE

SUPRATECH

PJR 125x32-Ø12

EAN 4031582320534

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lagering	Rollager
Wielkleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Diameter Asgat	12 mm
Naaflengte	34,9 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	87 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●●○
Slijtage	●●●○○
Corrosiebestendigheid	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Supratech
Type	Wiel
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,24 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


SUPRATECH

PJR 125x32-Ø12

EAN 4031582320534

Bestelnummer 00030821

Producttekeningen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH