

BASETECH

POR100X36-Ø12 HL44,4 BLANCA

EAN 4031582442632



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ● |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del producto           | Basetech                         |
| Tipo de carcasa               | Aro                              |
| Estándar                      | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 160 kg                           |
| Capacidad de carga estática   | 320 kg                           |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                           |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C                            |
| Peso total                    | 0,143 kg                         |

ARO

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Material del cuerpo                | Polipropileno              |
| Material de la banda de rodadura   | Idéntico con cuerpo de Aro |
| Cojinete                           | Rodamiento de rodillos     |
| Protectores de hilo                | Sin protector de roscas    |
| Diámetro                           | 100 mm                     |
| Ancho de Banda de rodadura         | 36 mm                      |
| Diámetro del agujero del Eje       | 12 mm                      |
| Longitud del cubo                  | 44,4 mm                    |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 65 Shore D                 |

# BASETECH

POR100X36-Ø12 HL44,4 BLANCA

EAN 4031582442632



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

---

