PRODUKTINFORMATION

STYLEA

5920UOI035L51-10 LH 9011/9011

EAN 4031582356731



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●●
Rustbeskyttelse	●●●●○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Stylea
Type	Drejeligt Hjul
Standard	EN12528 - Møbelhjul
Belastning ved 3 km/t	50 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	100 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	33 mm
Samlet bredde	52 mm
Samlet vægt	0,05 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Polyamid
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Stift, drejelig
Farve	Grafit sort (RAL9011)
Udladning	12 mm
Udfaldsradius	37 mm
Udfaldsdiameter	74 mm
Dome-diameter	15,2 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje med Afstandsrør
Aksel	Nittet
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	35 mm
Hjulbane bredde	12 mm
Fælgbredde	12 mm

MONTERING

Monteringstype	Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

STYLEA

5920UOI035L51-10 LH 9011/9011

EAN 4031582356731

Bestillingsnummer 00078712

Produkttegninger





