

ALPHA

3478UVH080P62

EAN 4031582307122



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атритація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Alpha
Тип	Фіксований Колісна опора
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	100 kg
Електропровідність	Ni
Нержавіюча сталь	Ni
Статичний Вантажопідйомність	200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	108 mm
Загальна ширина	85 mm
Загальна вага	0,49 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Сталевий лист, важкий
Виля Форма	Широка
Колір	Пасивований блакитним

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Лита гума, чорний
Носіння	Підшипник ковзання
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	Графітовий чорний (RAL9011)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	80 mm
Протектор	35 mm
Ширина тіла	35 mm
Твердість Протектор (A)	90 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	39 Прибережна D

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	103 mm
Ширина тарілки	85 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	77 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	60 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	77 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Діаметр отвору планшета	9 mm

ALPHA

3478UVH080P62

EAN 4031582307122

Номер замовлення 00001273

Креслення продукту



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

