

PURETECH

PVR 125X37-Ø12 HL44

EAN 4031582321265
订单号 00030955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	实心橡胶，黑色
轴承	滚柱轴承
轮子颜色	石墨黑 (RAL9011)
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	37 mm
轴孔直径	12 mm
中心长度	44 mm
轮体宽度	37 mm
胎面硬度 (A)	80 岸 A

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Puretech
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	100 kg
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总重量	0.467 kg

PURETECH

PVR 125X37-Ø12 HL44

EAN 4031582321265
订单号 00030955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

