

LEVINA

5370UAP150R05-28X45

EAN 4031582363456



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●●○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●●○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Název produktu | Levina |
| Typ | Otočné Kolečko |
| Norma | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h | 100 kg |
| Statická Nosnost | 200 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 40 °C |
| Celková výška | 190 mm |

KOLO

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu | Polyamid |
| Materiál běhounu | Polyuretan, Vstříknuty |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Ochranná krytka | S ložiskovým pouzdrem |
| Průměr | 150 mm |
| Šířka Běhoun | 32 mm |
| Tvrdość Běhoun (D) | 40 Shore D |

UCHYCENÍ

| | |
|-----------------|-------------------|
| Materiál | Polyamid |
| Tvar Vidlice | Úzké |
| Otočné ložisko | Dva míčové závody |
| Vyosení | 38 mm |
| Poloměr otáčení | 113 mm |
| Průměr otáčení | 226 mm |

MONTÁŽ

| | |
|--------------|----------------------------|
| Typ uchycení | Pevný Přírubový čep kulatý |
| Průměr čepu | 28 mm |
| Délka čepu | 45 mm |

Ocenění za
univerzální
DesignNávrhář klub
Deutscher

LEVINA


5370UAP150R05-28X45

EAN 4031582363456



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY



Ocenění za
univerzální
Design



Návrhář klub
Deutscher