

# PURETECH AIR

DPP400x100-Ø20 HL74 2PR

EAN 4031582317817



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## КОЛЕЛО

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Tread hardness          | мек                               |
| Материал на тялото      | Стомана от лист                   |
| Материал на резбата     | Пневматична гума, профил на линия |
| Лагер                   | Прецизен сачмен лагер             |
| Предпазители за резби   | С предпазно устройство за резба   |
| Диаметър                | 400 mm                            |
| Ширина на Резба         | 100 mm                            |
| Диаметър на отворите Ос | 20 mm                             |
| Дължина на центъра      | 74 mm                             |
| Твърдост на Резба (A)   | 55 Бръснач А                      |

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ○ ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ○ ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ○ ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Име на продукта           | Puretech air |
| Тип                       | Колело       |
| Товароносимост при 3 км/ч | 200 kg       |
| Електропроводим           | Не           |
| Неръждаемост              | Не           |
| Статичен Товароносимост   | 400 kg       |
| Общо тегло                | 2.46 kg      |

# PURETECH AIR

DPP400x100-Ø20 HL74 2PR

EAN 4031582317817



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

