ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

PURETECH AIR

DPP400x100-Ø20 HL74 2PR

EAN 4031582317817



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ○ ○
Шум от движение	● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ○ ○
Устойчив на корозия	● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Puretech air
Тип	Колело
Товароносимост при 3 км/ч	200 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	400 kg
Общо тегло	2.46 kg

КОЛЕЛО

Tread hardness	мек
Материал на тялото	Стомана от лист
Материал на реазбата	Пневматична гума, профил на линия
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	400 mm
Ширина на Резба	100 mm
Диаметър на отворите Ос	20 mm
Дължина на центъра	74 mm
Твърдост на Резба (A)	55 Бръснач A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH AIR

DPP400x100-Ø20 HL74 2PR

EAN 4031582317817

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи на продукта



© Copyright 2026 TENTE International GmbH