

# PURETECH

PVR125x37-Ø15

EAN 4031582321289



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта                    | Puretech                         |
| Тип                                | Колело                           |
| Стандартен                         | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 100 kg                           |
| Електропроводим                    | Не                               |
| Неръждаемост                       | Не                               |
| Статичен Товароносимост            | 200 kg                           |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                            |
| Общо тегло                         | 0.49 kg                          |

## КОЛЕЛО

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото      | Полипропилен                      |
| Материал на реазбата    | Плътна гума черен                 |
| Лагер                   | Ролков лагер                      |
| Предпазители за резби   | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър                | 125 mm                            |
| Ширина на Резба         | 37 mm                             |
| Диаметър на отворите Ос | 15 mm                             |
| Дължина на центъра      | 58 mm                             |
| Твърдост на Резба (A)   | 85 Бръснач A                      |

# PURETECH

PVR125x37-Ø15

EAN 4031582321289

Номер на поръчката 00030754

Чертежи на продукта



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

