

NOVATECH

ETP 085X70-Ø20 HL70

EAN 4031582369458

Número de comanda 00834378



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ● ○

El soroll del moviment ● ● ● ○ ○

Atràcia ● ● ● ● ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Novatech

Tipus Aro

Tracidad de carga a 4 km/h 700 kg

Tracidad de carga a 6 km/h 560 kg

Tracidad de carga estàtica 1400 kg

Temperatura (mínim) -10 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Pes total 1,198 kg

RODA

Material corporal Acero, hierro

Material de la banda de rodadura Poliuretà, Fos

El Bearing Rodament de boles de precisió

Roda de color Amarillo de mel (RAL1005)

Protectors de fil Amb la guardaespallles

Diametralització 85 mm

Banda de rodadura ample 70 mm

El forat Eix Diàmetre del forat 20 mm

Longitud del cub 70 mm

Corporació ample 70 mm

La duresa del Banda de rodadura (A) 92 Shore A

La duresa del Banda de rodadura (D) 42 Shore D

Tipus de portador 6204

NOVATECH

ETP 085X70-Ø20 HL70

EAN 4031582369458

Número de comanda 00834378



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

