

## ELASTECH

UER 100x34-Ø12

EAN 4031582323290



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## RODA

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Tread hardness                      | suau                               |
| Material corporal                   | Poliamida                          |
| Material de la banda de rodadura    | Tirant elàstic, negre, vulcanitzat |
| El Bearing                          | Roamiento de rodillos              |
| Roda de color                       | Verd de plata (RAL7001)            |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància                   |
| Diametralització                    | 100 mm                             |
| Banda de rodadura ample             | 34 mm                              |
| El forat Eix Diàmetre del forat     | 12 mm                              |
| Longitud del cub                    | 44,4 mm                            |
| Corporació ample                    | 34 mm                              |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 63 Shore A                         |

## ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ● ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ● ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ○ ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Nom del producte           | Elastech |
| Tipus                      | Aro      |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 160 kg   |
| Conducció elèctrica        | No       |
| Inoxidable                 | No       |
| Tracidad de carga estàtica | 320 kg   |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C   |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C    |
| Pes total                  | 0,25 kg  |

