

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-S-NYN

EAN 4031582413304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	○ ○ ○ ○ ○
Ruído de movimento	○ ○ ○ ○ ○
Desgaste	○ ○ ○ ○ ○
Resistência à corrosão	○ ○ ○ ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Footmaster
Tipo	Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h	250 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	250 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	90 °C
Altura total	82,5 mm
Largura geral	70 mm
Peso geral	0,7 kg

## SUPORTE

Cor	Branco
Offset	38 mm
Raio giratório	63 mm
Interferência giratória	126 mm
Diâmetro do dome	70 mm

## RODA

Rolamento	Rolamento, humedecido
Cor da Roda	Preto
Diâmetro	50 mm
Largura do Piso	25 mm
Largura do corpo	25 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-S-NYN

EAN 4031582413304

Número de encomenda 00062081  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

