INFORMACJE O PRODUKCIE

STYLEA

5925UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR

EAN 4031582394504



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●○○
Hałas ruchowy	●●●○○
Odejście	●●●○○
Odporność na korozję	●●●●○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Stylea
Typ	Kółko obrotowe z Hamulec koła
Standardowy	EN12528 – Kółka meblowe
Nośność przy 3 km/h	80 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	160 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	40 °C
Wysokość całkowita	75 mm
Szerokość całkowita	54 mm

OBUDOWA

Materiał obudowy	Poliamid
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koło
Łożysko obrotowe	Trzpień , obrotowy
Kolor	Szary biały (RAL9002)
Wysięg	23 mm
Promień działania koła	81 mm
Zasięg działania koła	162 mm
Średnica kopuły	30 mm

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Poliuretan, Wtrysk
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Oś	Nitowane
Osłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	75 mm
Szerokość Bieżnia	15 mm

MOCOWANIE

Typ mocowania	Płytka kwadratowa
Długość płytki	60 mm
Szerokość płytki	60 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	48 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	48 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

STYLEA

5925UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR

EAN 4031582394504

Product Drawings

