

MAXTECH

UAR200X50-Ø20 HL58 RED

EAN 4031582419320



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ● ● ○

otpornost na rdju ● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda Maxtech

Tip kućišta Tocak

Standard EN12532 - transportna oprema

Nosivost na 4 km/h 500 kg

Statički Nosivost 1000 kg

Temperaturni opseg (Minimalno) -40 °C

Opseg temperature (maksimalni) 80 °C

Ukupna težina 1,035 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno
Nošenje	kotrljajući lezaj
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	200 mm
Širina omotac	50 mm
dimenzija rupa osovina	20 mm
dužina glavnice	58 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	40 Šor D

MAXTECH

UAR200X50-Ø20 HL58 RED

EAN 4031582419320



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

