

DURATECH HEAT

BOG100X35-Ø8 HL45,5 (CASQUILLO ZINC)

EAN 4031582456486



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

| | |
|--------|-----------|
| 롤 성능 | ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 감원 | ● ● ● ● ● |
| 부식방지 | ● ● ● ● ● |

핵심 속성

| | |
|----------------|-----------------|
| 제품명 | Duratech heat |
| 하우징 유형 | 휠 |
| 표준 | EN12532 - 운송 장비 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 125 kg |
| 적재 용량 정적 | 250 kg |
| 온도 범위(최소) | -40 °C |
| 온도 범위(최대) | 280 °C |
| 전체 체중 | 0.252 kg |



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

휠

| | |
|------------|----------------|
| 차체 재질 | 플라스틱 열경화성, 내열성 |
| 트레드 재질 | 휠 차체와 동일 |
| 베어링 | 건식 베어링 부시 |
| 직경 | 100 mm |
| 트레드 폭 | 35 mm |
| 차축 홀 직경 | 8 mm |
| 허브 길이 | 45 mm |
| 트레드의 경도(D) | 85 Shore D |

DURATECH HEAT

BOG100X35-Ø8 HL45,5 (CASQUILLO ZINC)

EAN 4031582456486



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

