

# ALPHA STAINLESS

8470UOD100P30-11

EAN 4031582377163



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●○

Mozgás zajkibocsátása ●●○○○

Kopás ●●●●●

Korrozióálló képesség ●●●●●

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Alpha stainless
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Téherbírás 4 km/h-nál	150 kg
Rozsdamentes	✓
Statikus téherbírás	300 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-25 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	128 mm
Összsúly	0,751 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágy	Tűgörgős csapágy, rozsdamentes
Tengely	Csavar anyával
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	36 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D

## VÁZ

Anyag	Rozsdamentes acél, nehéz
Villa alakja	Széles
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Ellensúlyoz	41 mm
Körbeforgás	91 mm
Körbeforgás	182 mm

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	11 mm

# ALPHA STAINLESS

8470UOD100P30-11

EAN 4031582377163



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

8470UOD100P30- $\phi$ 11

