

SUPRATECH

PJI050X19-Ø8 NEGRA

EAN 4031582457285



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Coixinet llis tub Separador
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	50 mm
Banda de rodadura ample	19 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	6 mm
Longitud del cub	21,5 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Supratech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 3 km/h	40 kg
Tracidad de carga estàtica	80 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	0,021 kg

SUPRATECH

PJI050X19-Ø8 NEGRA

EAN 4031582457285



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

