

AGILA

2470PJO100R07-Ø31-35

EAN 4031582324891



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto | Agila |
| Tipo | Ruota girevole |
| Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h | 80 kg |
| Portata statica | 160 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -10 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C |
| Altezza totale | 138 mm |

RUOTA

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Materiale del corpo | Polipropilene |
| Materiale del battistrada | Gomma termoplastica |
| Cuscinetto | Cuscinetto piano |
| Parafili | Senza parafili |
| Diametro | 100 mm |
| Larghezza battistrada | 32 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A |

SUPPORTO

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Materiale | Lamiera di acciaio, media |
| Forma della forcella | Largo |
| Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
| Disassamento | 38 mm |
| Raggio di piroettamento | 88 mm |
| Ingombro di piroettamento | 176 mm |

FISSAGGIO

| | |
|----------------------------------|---|
| Tipo di fissaggio | Espansore sintetico, tondo |
| Fissaggio ad espansore (minimo) | 31 mm |
| Fissaggio ad espansore (massimo) | 35 mm |
| Suggerimento | Indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. |

AGILA

2470PJO100R07-Ø31-35

EAN 4031582324891



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

