

## AGILA

2470PJO100P50

EAN 4031582010428

Numărul de comandă 00005163



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ○ ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Agila                             |
| Tip de carcasă                    | Rola pivotantă                    |
| Standard                          | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 80 kg                             |
| Capacitate de încărcare statică   | 160 kg                            |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                             |
| Înălțime totală                   | 135 mm                            |
| Lățime totală                     | 60 mm                             |
| Greutate totală                   | 0,572 kg                          |

## ROATĂ

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Material pentru corp                    | Polipropilenă               |
| Material al benzii de rulare            | Cauciuc termoplastic        |
| Lagăr                                   | Rulment simplu              |
| Roată                                   | Gri argintiu (RAL7001)      |
| Protecție pentru filet                  | Fără protecție pentru filet |
| Diametru                                | 100 mm                      |
| Benză de rulare                         | 32 mm                       |
| Lățimea corpului                        | 32 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 87 Pe malul A               |

## FURCA

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Material               | Tablă de oțel, medie |
| FormăFurcă             | Larg                 |
| Rulment pivotant       | Două curse de mingi  |
| Culoare                | Pasivat în albastru  |
| Offset                 | 38 mm                |
| Raza de pivotare       | 88 mm                |
| Interferență pivotantă | 176 mm               |
| Diametru cupolă        | 60 mm                |

## RACORD

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare                        | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă                       | 77 mm                 |
| Lățimea plăcii                      | 67 mm                 |
| Lungime orificiu placă (minim)      | 46,5 mm               |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 51,5 mm               |
| Lățimea orificiului plăcii (minim)  | 56 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 61,5 mm               |
| Diametru orificiu placă             | 8,5 mm                |

# AGILA

2470PJO100P50

EAN 4031582010428

Numărul de comandă 00005163



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

