

# LEVINA

5377PJP125P30-11 7001/3000

EAN 4031582368758



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |             |
|--------|-------------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ● ● ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ● ● ○ |

## 핵심 속성

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 제품명            | Levina             |
| 하우징 유형         | 토달락 장치가 있는 회전식 캐스터 |
| 표준             | EN12530 - 장치 캐스터   |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 100 kg             |
| 전기 전도성         | 아니요                |
| 스테인리스          | 아니요                |
| 정지 중 하중용량      | 200 kg             |
| 온도 범위(최소)      | -10 °C             |
| 온도 범위(최대)      | 40 °C              |
| 총높이            | 161 mm             |
| 전체 너비          | 59 mm              |
| 전체 체중          | 0.58 kg            |

## 하우징

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 주택 자재   | 폴리아미드           |
| Fork 외형 | 슬림              |
| 스위블 베어링 | 볼 레이스 2회        |
| 색상      | 실버 그레이(RAL7001) |
| 오프셋     | 38 mm           |
| 회전 반경   | 100.5 mm        |
| 회전 간섭   | 201 mm          |
| 돔 직경    | 59 mm           |

## 휠

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 차체 재질      | 폴리프로필렌          |
| 트레드 재질     | 열가소성 고무         |
| 베어링        | 정밀 볼 베어링        |
| 휠 색상       | 실버 그레이(RAL7001) |
| 스레드 가드     | 스레드가드 포함        |
| 직경         | 125 mm          |
| 트레드 폭      | 32 mm           |
| 차체 너비      | 32 mm           |
| 트레드의 경도(A) | 87 Shore A      |

## 피팅

|         |       |
|---------|-------|
| 피팅 유형   | 볼트홀   |
| 볼트 홀 직경 | 11 mm |



유니버설  
디자인 어  
워드



도이처 디  
자이너 클  
럽

