

PURETECH

PVR125X37-Ø15

EAN 4031582321289

Número de comanda 00030754



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll



El soroll del moviment



Atràcia



Resistència a a la corrosió



ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Puretech

Tipus Aro

Tracidad de carga a 4 km/h 100 kg

Tracidad de carga estàtica 200 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Pes total 0,488 kg

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Goma massissa negres, negres
El Bearing	Roamiento de rodillos
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	37 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	15 mm
Longitud del cub	58 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	85 Shore A

PURETECH

PVR125X37-Ø15

EAN 4031582321289

Número de comanda 00030754



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

