

AGILA TWIN

2970DIK050P30-11

EAN 4031582302646



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila twin
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	60 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	120 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková výška	69 mm
Stavební výška	53 mm
Celková hmotnost	0,31 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	25 mm
Poloměr otáčení	53 mm
Průměr otáčení	106 mm

KOLO

Materiál středu	Ocelový plech
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Kuželové ložisko
Barva Kola	Pasivováno modrou
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	19 mm
Šířka středu kola	19 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení	11 mm

AGILA TWIN

2970DIK050P30-11

EAN 4031582302646

Objednací číslo 00030049
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

