

PURETECH

FVP 250X80-Ø30 HL90

EAN 4031582365429
Número de pedido 00836533



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

ARO

Material del cuerpo	Fundición
Material de la banda de rodadura	Goma maciza, negro
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Negro azabache (similar a RAL9005)
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	250 mm
Ancho de Banda de rodadura	80 mm
Diámetro del agujero del Eje	30 mm
Longitud del cubo	90 mm
Anchura del cuerpo	80 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	67 Shore A

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ○ ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ●
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Puretech
Estándar	EN12533 - Ruedas de alta carga
Capacidad de carga a 4 km/h	810 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	675 kg
Capacidad de carga estática	1350 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Peso total	6,904 kg

PURETECH

FVP 250X80-Ø30 HL90

EAN 4031582365429

Número de pedido 00836533



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

