



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ○ ○
Шум от движение	● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ● ○
Устойчив на корозия	● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Novatech
Тип	Колело
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Общо тегло	5.85 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Чугун
Материал на резбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Колело с фланец
Диаметър	230 mm
Ширина на Резба	82 mm
Диаметър на отворите Ос	45 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Диаметър Кръгов отвор	70 mm
Диаметър на отворите за монтиране	14 mm
Подходящ за	jungheinrich_mic

ПРИЛЯГАНЕ

Количество отвори за монтаж на 5 Болт

