



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

### WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ○ ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ |

### PODSTAWOWE ATYBY

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Zeta                          |
| Typ obudowy                    | Kółko stałe                   |
| Standardowy                    | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h            | 350 kg                        |
| Nośność przy 6 km/h            | 280 kg                        |
| Nośność statyczne              | 700 kg                        |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -30 °C                        |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C                         |
| Wysokość całkowita             | 200 mm                        |
| Szerokość całkowita            | 117 mm                        |
| Waga całkowita                 | 1,709 kg                      |

### KOŁO

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid                               |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Wtrysk                     |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne |
| Oś                   | Przykręcane za pomocą nakrętki         |
| Kolor Koło           | Naturalna biel                         |
| Oslony gwintu        | Z osłoną gwintu                        |
| Średnica             | 160 mm                                 |
| Szerokość Bieżnia    | 40 mm                                  |
| Szerokość korpusu    | 40 mm                                  |
| Twardość Bieżnia (A) | 92 Shore A                             |
| Twardość Bieżnia (D) | 42 Shore D                             |

### OBUDOWA

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Materiał        | Arkusz stalowy, bardzo ciężki |
| Kształt Widelec | Poszerzane, Wzmacniane        |
| Kolor           | pasywowany na niebiesko       |

### MOCOWANIE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 137 mm             |
| Szerokość płytki                       | 117 mm             |
| Długość otworu płytki (minimalna)      | 75 mm              |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 80 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna)  | 75 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 105 mm             |
| Średnica otworu płytki                 | 11 mm              |

# ZETA

4688UAC160P63

EAN 4031582396478

Numer zamówienia 00838468



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

