

LINEA CLINIC

5946UAP100R36-32S30 RAL9002

EAN 4031582415346



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ● ●

Ruído de movimento ● ● ● ● ○

Desgaste ● ● ● ● ○

Resistência à corrosão ● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Linea clinic
Tipo de alojamento	Rodízio giratório com travão central e total
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	120 kg
Capacidade de carga estática	240 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	40 °C
Altura total	118 mm
Largura geral	83 mm
Peso geral	0,82 kg
Certificação	Testado e monitorizado por TÜV Süd

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Poliuretano, Injetado
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	100 mm
Largura do Piso	20 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A

SUPORTE

Material	Poliamida
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte
Rolamento giratório	Rolamento de esferas de precisão
Offset	32 mm
Raio giratório	90 mm
Interferência giratória	180 mm
Diâmetro do dome	52 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Espiga com Furo para barras de perfil, versão curta
Diâmetro do Furo	32 mm
Comprimento do Furo	51 mm

Clube
Design
DeutscherPrémio
InterzumPrémio IF
Design

LINEA CLINIC


5946UAP100R36-32S30 RAL9002

EAN 4031582415346



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS



Clube
Design
Deutscher



Prémio
Interzum



Prémio IF
Design