

NOVATECH

ІТР 150X50-Ø20 HL60

EAN 4031582319897

Номер замовлення 00829121



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Алюміній
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлтий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	медово-жовтий (RAL1005)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	150 mm
Протектор	50 mm
Діаметр отвору Вісь	20 mm
Довжина хаба	60 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Novatech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортвальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	650 kg
Обвантажопідйомність 6 км/год	520 kg
Статичний Вантажопідйомність	1300 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	1,177 kg

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

