

GALEA STAINLESS

5087YGM100R05-22X40

EAN 4031582355789



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ● |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam | Galea stainless |
| Type | Wielen met Totale vergrendeling |
| Standaard | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h | 100 kg |
| Elektrisch geleidend | ✓ |
| Roestvrij | ✓ |
| Statisch draagvermogen | 200 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 139 mm |

WIEL

| | |
|-------------------------------|--|
| Materiaal wielkern | Polypropyleen, elektrisch geleidend |
| Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend |
| Lagering | Glijlager Roestvrij |
| Afdekkapjes | Met draadbeschermer |
| Diameter | 100 mm |
| Breedte Loopvlak | 30 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 87 Shore A |

BEHUIZING

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Materiaal | Polyamide |
| Vork Vorm | Gesloten |
| Zwenklager | Twee balraces, Versterkt of Roestvrij |
| Offset | 40 mm |
| Draaicirkel | 205 mm |

FITTING

| | |
|------------------|----------------------|
| Type bevestiging | Vaste Kraagpen, rond |
| Diameter Bout | 22 mm |
| Lengte Bout | 40 mm |

GALEA STAINLESS

5087YGM100R05-22X40

EAN 4031582355789



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

