

STEM

B10-10x20 / 10

EAN 4031582438048



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Axe	Rivelé
-----	--------

RACCORD

Type de raccord	Tige avec anneau de préhension, avec col
-----------------	--

Tige Diamètre Tige	10 mm
--------------------	-------

PERFORMANCE

Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○
---------------------------	-----------

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Axe
----------------	-----

Type	Accessoire
------	------------

Capacité de charge à 3 km/h	60 kg
-----------------------------	-------

Conducteur électrique	Non
-----------------------	-----

Inoxydable	Non
------------	-----

Statique Capacité de charge	120 kg
-----------------------------	--------

Hauteur	4.5 mm
---------	--------

Poids global	0.04 kg
--------------	---------