

STEM

B10-10x20 / 10

EAN 4031582438048



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Axe
Type	Accessoire
Capacité de charge à 3 km/h	60 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	120 kg
Hauteur	4.5 mm
Poids global	0.04 kg

ROUE

Axe	Rivelé
-----	--------

RACCORD

Type de raccord	Tige avec anneau de préhension, avec col
Tige Diamètre Tige	10 mm