

SUPRATECH

PJO160X40-Ø20 HL58

EAN 4031582442472



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ● ● ● ○ ○

Ruido de movimiento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ○ ○

Resistencia a la corrosión ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto Supratech

Tipo Aro

Estándar EN12530 - Dispositivos Ruedas

Capacidad de carga a 3 km/h 200 kg

Capacidad de carga estática 400 kg

Rango de temperatura (mínimo) -20 °C

Rango de temperatura (máximo) 60 °C

Peso total 0,43 kg

ARO

Material del cuerpo Polipropileno

Material de la banda de rodadura Goma termoplástica

Cojinete Cojinete liso

Protectores de hilo Sin protector de roscas

Diámetro 160 mm

Ancho de Banda de rodadura 40 mm

Diámetro del agujero del Eje 20 mm

Longitud del cubo 58 mm

Dureza de la Banda de rodadura (A) 87 Shore A

SUPRATECH

PJO160X40-Ø20 HL58

EAN 4031582442472



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

