INFORMAZIONI DI PRODOTTO

DURATECH HEAT

BOG 100x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582347227



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	●●●○○
Rumore	●●○○○
Attrito	●●●●●
Resistenza alla corrosione	●●●●●

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Duratech heat
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	125 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	Sì
Portata statica	250 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-40 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	280 °C
Peso complessivo	0,3 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Termoset in Plastica, termoresistente
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Bussola a secco
Colore Ruota	Nero
Diametro	100 mm
Larghezza battistrada	35 mm
Asse diametro del foro	8 mm
Lunghezza mozzo	45,5 mm
Larghezza corpo	35 mm
Durezza del Battistrada (D)	90 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH HEAT

BOG 100x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582347227

Numero d'ordine 00035370

Disegni del prodotto



© Copyright 2026 TENTE International GmbH