

# STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455

Pasūtījuma numurs 00034015



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Stora
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	80 kg
Statiskā kravnesība	160 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-25 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	153 mm
Kopējais platums	74 mm
Kopējais svars	0,724 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Ievadīts poliuretāns
Protektora materiāls	Dubults atloks ar ķēdēm
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Pelēks šiferis (RAL7015)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	125 mm
Protektora platums	32 mm
Korpusa platums	32 mm
Protektora cietība (D)	59 Krasts D

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Īpaša funkcija
Grozāmais gūltnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	40 mm
Pagrieziena rādiuss	102,5 mm
Grozāms savienojums	205 mm
Kupola diametrs	65 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Avēre zem skrūves
Skrūves atveres diametrs	13 mm

## PAPILDU INFORMĀCIJA

Paredzēts šādam paletes izmēram: trases platums aptuveni: 2,75 m, rievu platums: aptuveni 5,7 mm, rievu dziļums: > 10 mm.

# STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455

Pasūtījuma numurs 00034015



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

---

