



ROUE

Corps de roue	Fonte
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	75 mm
Diamètre de l'alésage	25 mm
Longueur de moyeu	75 mm


PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	7.99 kg


Product Drawings



NOVATECH

FTP200x75-Ø25 HL75

EAN 4031582428827



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.