

AGILA

2470PIP100P30-11

EAN 4031582361261



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○○

Шум от движение ●●●○○○

Привличане ●●●○○○

Устойчив на корозия ●●●○○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Agila
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	80 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	160 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	135 mm
Общо тегло	0.62 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Стоманен лист, среден
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Синьо покритие
Изместване	38 mm
Радиус на завъртане	88 mm
Интерференция при завъртане	176 mm

КОЛЕЛО

Tread hardness	мек
Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Плътна гума без маркировка
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	32 mm
Твърдост на Резба (A)	75 Бръснач А

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт	11 mm
Намек	Колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина.

AGILA

2470PIP100P30-11

EAN 4031582361261

Номер на поръчката 00038838

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

