

## LINEA LIGHT

5925UOH065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582403992



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ● ○ |
| Атритація             | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Назва продукту                     | Linea light                                         |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса |
| Стандартний                        | EN12528 — Меблеві колісні опори                     |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 50 kg                                               |
| Електропровідність                 | Ні                                                  |
| Нержавіюча сталь                   | Ні                                                  |
| Статичний Вантажопідйомність       | 100 kg                                              |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -10 °C                                              |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C                                               |
| Загальна висота                    | 68 mm                                               |
| Загальна ширина                    | 46 mm                                               |
| Загальна вага                      | 0,1 kg                                              |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Матеріал корпусу    | Поліамід                    |
| Вила Форма          | Кронштейн подвійного Колесо |
| Поворотний вузол    | Стрижень, обертання         |
| Радіус повороту     | 67 mm                       |
| Поворотне з'єднання | 134 mm                      |
| Діаметр ковпачка    | 23 mm                       |

## КОЛЕСО

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Матеріал тіла       | Поліамід                       |
| Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
| Носіння             | Підшипник ковзання             |
| Захист різьби       | 3 різьбовим поручителем        |
| Діаметр             | 65 mm                          |
| Протектор           | 13,9 mm                        |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Тип налаштування                   | Глухий отвір для з'єднання B10 |
| Діаметр Болт отвору Діаметр отвору | 10 mm                          |

Deutscher  
Konstruktor  
ClubHаропрода  
InterzumIF  
Дизайн  
Award

# LINEA LIGHT

5925UOH065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582403992



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

